

**Kartuş**  
**NPQX-D-PC15-Q8-P10**  
Ürün numarası: 8174169

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                 | Değer                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Standart                                                          |
| Nominal genişlik                        | 6 mm                                                              |
| Hortum yerleştirme derinliği            | 15.2 mm                                                           |
| Vida dişli muyluda conta türü           | O-ring                                                            |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                      |
| Tasarım                                 | düz şekil<br>İtme-çekme prensibi                                  |
| Hazne boyutu                            | 10                                                                |
| Çalışma basıncı                         | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar      |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                    |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 3 - yoğun korozyona maruziyet                                     |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...60 °C                                                    |
| Ürün ağırlığı                           | 1.9 g                                                             |
| Montaj türü                             | tutma klipsi ile                                                  |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Kartuş 15 mm                                                      |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için                                  |
| Gevşetme halkası rengi                  | mavi                                                              |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                       |
| Gövde malzemesi                         | PA takviyeli                                                      |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM                                                               |
| O-ring malzemesi                        | HNBR                                                              |
| Hortum contası malzemesi                | HNBR                                                              |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                   |