

Kartuş NPQX-D-PC19-Q12-P10

Ürün numarası: 8174171

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 10 mm |
| Hortum yerleştirme derinliği | 19.5 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | O-ring |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | düz şekil İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 7.6 g |
| Montaj türü | tutma klipsi ile |
| Pnömatik bağlantı 1 | Kartuş 15 mm |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 12 mm olan hortum için |
| Gevşetme halkası rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Alüminyum, eloksalı |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| O-ring malzemesi | HNBR |
| Hortum contası malzemesi | HNBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşimli paslanmaz çelik |