

Sensör montajı DASP-V4-8-A-R1

Ürün numarası: 8174843

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	8
Tasarım	çekme nüvesi için
Montaj konumu	herhangi bir
piston çapı	Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...120 °C
Sıkma torku	0.6 Nm...1 Nm
Ürün ağırlığı	28 g
Montaj türü	sıkıştırılmış
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tutma braket malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Vida malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik