

Sensör montajı
DASP-V4-12-A-R1
Ürün numarası: 8174844

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Tasarım	çekme nüvesi için
Montaj konumu	herhangi bir
piston çapı	Ø80 Ø100 Ø125
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...120 °C
Sıkma torku	0,6 Nm...1 Nm
Ürün ağırlığı	39 g
Montaj türü	sıkıştırılmış
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tutma braket malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik