

Hava tahliye emniyeti VABD-D3-L-GN14

Ürün numarası: 8177960

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP54
Ortam sıcaklığı	-50 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	3.8 g
Montaj türü	vidalanabilir Erkek diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hava tahliye vidası malzemesi	HP PA 12