

Manometre PAGN-40-0.4M-R18-1.6-CPA

Ürün numarası: 8178623

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 MPa...0.4 MPa
Karşılık geldiği norm	EN 837-1
Manometre nominal boyut	40
Ruhsat	CPA
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Hat kurulumu
İşletim ortamı	Soy gazlar nötr sıvılar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok
Çalışma basıncı	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 psi...58 psi
Dalgalı yük faktörü	0.66
Ölçüm doğruluğu sınıfı	1,6
Koruma türü	IP43
Depolama sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	R1/8
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Gövde malzemesi	ABS
Kontrol camı malzemesi	PS
Gövde rengi	siyah
Ürün ağırlığı	60 g
Ölçek	Tekli ölçek MPa (dış)