

Pano tipi manometre PAGN-P-63-1M-G14-CPA

Ürün numarası: 8178630

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 MPa...1 MPa
Karşılık geldiği norm	EN 837-3
Manometre nominal boyutu	63
Ruhsat	CPA
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Ön panel montajı
İşletim ortamı	Soy gazlar nötr sıvılar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Dalgalı yük faktörü	0.66
Ölçüm doğruluğu sınıfı	2,5
Koruma türü	IP43
Depolama sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Gövde malzemesi	ABS
Kontrol camı malzemesi	SAN
Sabitleme halkası malzemesi	Çelik
Vida malzemesi	Çelik
Gövde rengi	siyah
Ürün ağırlığı	120 g

Özellik	Değer
Ölçek	Tekli ölçek MPa (dış)