

Bağlantı kablosu NEBM-L15G24-ES-5-LE24

Ürün numarası: 8178803

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Ürün ağırlığı	510 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	4x soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması L15
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	24
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	24
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	4x kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	24
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	24
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Blendaj	evet
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo özelliği	Enerji zincirleri için uygun
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	23.1 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	33 mm
Kablo çapı	3.3 mm...4.6 mm
Kablo yapısı	2 x 4 x 0,25 mm ² + 2 x 8 x 0,08 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.08 mm ² ...0.25 mm ²
Damar uçları	Kablo pabucu
Ortam sıcaklığı	-30 °C...70 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...70 °C
Depolama sıcaklığı	-30 °C...70 °C
Bağıl nem	% 0 - 100
Nominal kullanım yüksekliği	<= 2000 m NHN
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
KC işareti	KC-EMC

Özellik	Değer
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kablo kılıfı malzemesi	PUR