

# Yaklaşım sensörü|Silindir Sensörü SDBF-FES-1L-NU-K-9-N-LE

Ürün numarası: 8182047

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                     | Değer                |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Tasarım                                     | Blok yapı türü       |
| Malzeme hakkında not                        | RoHS uyumlu          |
| Ölçme büyüklüğü                             | Pozisyon             |
| Ölçüm prensibi                              | manyeto dirençli     |
| Ortam sıcaklığı                             | -4 °F...176 °F       |
| Anahtarlama çıkışı                          | NPN                  |
| Anahtarlama elemanı işlevi                  | Normalde açık kontak |
| Açma süresi                                 | 4 µs                 |
| Maks. çıkış akımı                           | 500 mA               |
| Maks. anahtarlama kapasitesi DC             | 12 W                 |
| Gerilim düşüşü                              | 1 V                  |
| Kısa devre dayanımı                         | evet                 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                 | 6 V...24 V           |
| Ters polarite koruması                      | evet                 |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü        | Kablo                |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | açık uç              |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı   | 3                    |
| Çıkış yönü bağlantı                         | uzunlamasına         |
| Kablo kılıfının rengi                       | gri                  |
| Kablo kılıfı malzemesi                      | PVC                  |
| Montaj türü                                 | bağlantı takımı ile  |
| Montaj konumu                               | herhangi bir         |
| Gövde rengi                                 | şeffaf               |
| Gövde malzemesi                             | PA                   |
| Anahtarlama durumu göstergesi               | LED                  |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı        | -4 °F...176 °F       |
| Koruma türü                                 | IP67<br>NEMA 4       |
| LABS uygunluğu                              | VDMA24364 Zone III   |