

Yaklaşım sensörü|Silindir Sensörü SDBF-FES-1L-NU-K-N-M8

Ürün numarası: 8182049

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Blok yapı türü
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçme büyüklüğü	Pozisyon
Ölçüm prensibi	manyeto dirençli
Ortam sıcaklığı	-4 °F...176 °F
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Açma süresi	4 µs
Maks. çıkış akımı	500 mA
Maks. anahtarlama kapasitesi DC	12 W
Gerilim düşüşü	1 V
Kısa devre dayanımı	evet
Çalışma gerilimi aralığı DC	6 V...24 V
Ters polarite koruması	evet
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soketli kablo
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Çıkış yönü bağlantı	uzunlamasına
Kablo kılıfının rengi	gri
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Montaj türü	bağlantı takımı ile
Montaj konumu	herhangi bir
Gövde rengi	şeffaf
Gövde malzemesi	PA
Anahtarlama durumu göstergesi	LED
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-4 °F...176 °F
Koruma türü	IP67 NEMA 4
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III