


Piezo valf

VEVP-XA-4-B-T32C-F-D31-2

Ürün numarası: 8184034

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	16 mm
Valf fonksiyonu	3 yollu oransal regülatör kapalı
Tasarım	Bağlantı plakası valfi
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Çalıştırma türü	elektrikli
Vakum uygunluğu	evet
Akış yönü	tersine çevrilemez
Standart debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	42 l/dak
Koruma türü	IP65
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA66-GF30 TPE-U(PU)
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ürün ağırlığı	85.5 g
Nominal genişlik	4 mm
Çalışma basıncı	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Akışkan sıcaklığı	5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...50 °C
Bağıl nem	% 5 - 85 yoğuşmayan
İklim sınıfı	EN 60721 uyarınca 3K22
Pnömatik bağlantı 2	Flanş
Pnömatik bağlantı 4	Flanş
Pnömatik bağlantı 1	Flanş

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 3	Flanş
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi