

Kartuş NPQX-D-PC12-T14-P10

Ürün numarası: 8184514

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	4.5 mm
Hortum yerleştirme derinliği	11.93 mm
Vida dişli muyluda conta türü	sızdırmazlık elemansız
Montaj konumu	yatay
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	2.6 g
Montaj türü	tutma klipsi ile
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 12 mm
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 1/4" olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli