

Manifold bloku VABS-P4-8S-M5

Ürün numarası: 8186785

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	12 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Yanal bağlantı yönü
Maks. valf yeri sayısı	1
Çalışma basıncı	0 bar...10 bar
İşletim ortamı	Soy gazlar Hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil maksimum parçacık boyutu 10 µm
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Akışkan sıcaklığı	5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	40 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize