

Baęlantı plakası VABS-K3-16S-20-G18-P

Ürün numarası: 8186873

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	16
Nominal genişlik	2 mm
Valf boyutu	16 mm
Akışkan baęlantısı	Diři diř G1/8
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Yanal baęlantı yönü
Maks. valf yeri sayısı	1
Akış yönü	tersine çevrilebilir
İřletim ortamı	Sıvı akışkanlar Gaz akışkanlar
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Ortamla temas eden malzemelerin direncini dikkate alın
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluęu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklıęı	-20 °C...70 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Geliřmiř yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklıęı	0 °C...50 °C
Ortam sıcaklıęı	0 °C...50 °C
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.3 Nm
Baęlantı elemanı maks. sıkma torku	7 Nm
Maks. sıkma torku	0.6 Nm
Ürün aęırlıęı	26 g
Baęlantı plakası montaj türü	geçiş delięi ile
Valf montaj türü	diři diř ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı plakası malzemesi	PEEK