


Sub-base
VABS-K3-16S-20-U14-P
Ürün numarası: 8187600

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Nominal genişlik	2 mm
Valf boyutu	16 mm
Akışkan bağlantısı	Dişi dış 1/4-28 UNF-2B
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Yanal bağlantı yönü
Maks. valf yeri sayısı	1
Akış yönü	tersine çevrilebilir
İşletim ortamı	Sıvı akışkanlar Gaz akışkanlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Ortamla temas eden malzemelerin direncini dikkate alın
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.3 Nm
Bağlantı elemanı maks. sıkma torku	0.5 Nm
Maks. sıkma torku	0.6 Nm
Ürün ağırlığı	9 g
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile
Valf montaj türü	dışı dış ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	PEEK