

Manifold alt tabanı VABX-A-P-BV-AH-F

Ürün numarası: 8188458

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	1
Izgara ölçüsü	10.55 mm
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Entegre işlev	elektriksel birleştirme modülü ile
Maks. valf yeri sayısı	1
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Maks. valf bobini sayısı	1
Şunlarla uyumlu	Valf terminali VTUX-A-P
Vakum uygunluğu	evet
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış	470 l/dak
Ölçüler G x U x Y	10,55 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Kirlenme derecesi	2
Ruhsat	RCM işareti
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 5 - 95
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	31.2 g
Elektrik kontrolü	Multi pin
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile
Montaj türü	Çekme nüvesi
Pnömatik bağlantı 2	10 mm kartuş için
Pnömatik bağlantı 4	10 mm kartuş için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	PA takviyeli

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Kelepçe malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik