



Baęlantı kablosu
NEBC-R3G4-ES-0.5-N-S-R3G4-ET
Ürün numarası: 8188951

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Standarda dayalı	EN 61076-2-114
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Baęlantı frekansı	750
Ürün aęırlığı	32.5 g
Elektrik baęlantısı 1, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik baęlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi	IEC 60603-7-3'e göre RJ45
Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı	8
Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	4
Elektrik baęlantısı 1, montaj türü	Geçmeli kilit
Elektrik baęlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik baęlantısı 2, tasarım	köşeli
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 2, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi	IEC 60603-7-3'e göre RJ45
Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı	8
Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	4
Elektrik baęlantısı 2, montaj türü	Geçmeli kilit
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...60 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1 A
Aşırı gerilim direnci	1.5 kV
Ters polarite koruması	hayır
Koruyucu topraklama baęlantısı	mevcut deęil
Blendaj	evet
Aktarma özellikleri	AP sistem iletişimine göre
Kablo uzunluğu	0.5 m
Kablo özellięi	Enerji zincirleri için uygun
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları

Özellik	Değer
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	18 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	75 mm
Kablo çapı	5.5 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,2 mm
Kablo yapısı	2 x 2 x AWG26
İletkenin nominal kesiti	AWG26
Koruma türü	IP20
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Özellikler	yağa dayanıklı
Ortam sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu halojensiz fosforik asit ester içermez
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PUR
Kablo kılıfının rengi	gök mavisi çizgili gümüş grisi
Gövde malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde rengi	siyah
Vidalı kilitleme malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PUR)
Fiş kontakları malzemesi	Altın kaplı bakır alaşımı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PP