


Fren direnci
CACR-LE2-6-W60-V
Ürün numarası: 8189339

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	serbest konveksiyon dikey
380 V'ta fren direnci pals enerjisi	2000 Wsn
780 V'ta fren direnci pals enerjisi.	2000 Wsn
%35 ED ve 20°C'de performans	180 W
Nominal güç fren direnci	60 W
380 V'ta nominal güç fren direnci	60 W
780 V'ta nominal güç fren direnci.	60 W
Direnç değeri	6 Ohm
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Maks. yüzey sıcaklığı	250 °C
Yüzey sıcaklığı ile ilgili bilgi	Nominal güçte, %50 nominal güçte spesifikasyon: 165 °C
Koruma türü	IP54
Ortam sıcaklığı	-40 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	150 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu