

Tutma çenesi sabitleyicisi EHAA-G1-E20-40-GGA1-AP

Ürün numarası: 8191126

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	dikey tutucu sabitlemesi
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 0 - 100
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	95 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Montaj braket malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Merkezleme elemanları malzemesi	yüksek alaşımlı çelik