


Ayırıcı
VABD-XA-12-P1
Ürün numarası: 8191736

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Basınç bölgesi ayırma	Kanal 1
Hazne boyutu	1
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vakum uygunluğu	evet
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	0.5 g
Montaj türü	manuel olarak bastırılabilir
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR
Gövde malzemesi	PA takviyeli