

Susturucu
AMTX-P-PC12
Ürün numarası: 8191740

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hazne boyutu	1
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Montaj türü	tutma klipsi ile
Ürün ağırlığı	0.7 g
Pnömatik bağlantı	Fittings 12 mm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Susturucu malzemesi	PE