


Hava tahliye plakası VABF-XA-12-M1-C

Ürün numarası: 8191741

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hazne boyutu	1
Şunlarla uyumlu	Valf terminali VTUX-A-P Valf terminali VTUX-A-S
Patlama basıncı	17 bar
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vakum uygunluğu	hayır
Standart debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	5200 l/dak
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Ses basınç seviyesi	95 dB(A)
1 m mesafedeki ses seviyesi	106 dB(A)
Ürün ağırlığı	24.9 g
Montaj türü	geçmeli
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Susturucu malzemesi	PE