


Körleme
NPQX-P-PC10
Ürün numarası: 8191749

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1 g
Montaj türü	tutma klipsi ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kör tapa malzemesi	PA takviyeli
O-ring malzemesi	HNBR