

Çekme nüvesi
VAME-XA-Z-38
Ürün numarası: 8191758

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Uzunluk	38 mm
Hazne boyutu	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Nominal sıkma torku	1.4 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 15
Ürün ağırlığı	17.5 g
Montaj türü	Alyan anahtarı SW4 M4 erkek diş ile dişi diş M4 ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Çekme nüvesi malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik