


Manifold alt tabanı VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Ürün numarası: 8191781

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Entegre işlev	Pilot hava beslemesini belirtmek için kodlama kapağı (dahili veya harici)
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Şunlarla uyumlu	Valf terminali VTUX-A-P Valf terminali VTUX-A-S
Vakum uygunluğu	evet
Ölçüler G x U x Y	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Duvara montaj maks. sıkma torku	6 Nm
Ürün ağırlığı	57.9 g
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile
Kontrol havası bağlantısı 12/14	12 mm kartuş için
Kontrol tahliye havası bağlantısı 82/84	12 mm kartuş için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Kovan malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kelepçe malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik