


# Plaka VABF-XA-12-M2-QX

Ürün numarası: 8191794

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Hazne boyutu	1
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Şunlarla uyumlu	Valf terminali VTUX-A-P Valf terminali VTUX-A-S
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vakum uygunluğu	evet
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Nominal sıkma torku	0.8 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Ürün ağırlığı	34.7 g
Montaj türü	vidalanmış
Pnömatik bağlantı 3/5 toplu	15 mm kartuş için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Kelepçe malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Vida malzemesi	Paslanmaz çelik