


# Çek valf VBNF-CBA-Q4-Q4

Ürün numarası: 8193271

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-4
Pnömatik bağlantı 2	QS-4
Kontrol havası bağlantısı 21	QS-4
Çalıştırma türü	manuel
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	120 l/dak
Çalışma basıncı	1 MPa 10 bar
Kontrol basıncı	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gövde malzemesi	PBT
Gövde rengi	gri
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Montaj konumu	herhangi bir
Pilot kontrollü çek valf çalıştırma türü	pnömatik
Manuel hava tahliye fonksiyonu	basmalı
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.2 bar...10 bar
Normal debi 1-> 2 (6-0)	210 l/dak
Standart anma debisi 1->2 (6-5)	130 l/dak
Kapama anahtarlama süresi	9 ms
Açma anahtarlama süresi	6 ms
Patlamaya karşı koruma	Zone 2 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ürün ağırlığı	23.8 g

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Kapak malzemesi	ES-BE PBT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gevşetme halkası malzemesi	POM