


Eksenel Kit EAMM-A-L48-60H-G2

Ürün numarası: 8197458

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------|----------------------|
| Nominal uzunluk | 46 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. devir | 6000 1/dak |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Koruma türü | IP40 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 39 kgmm ² |
| Aktarılabılır tork | 21 Nm |
| Ürün ağırlığı | 403 g |
| Aktüatör arayüz kodu | L48 |
| Arayüz kodu motor In | 60H |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |