


Eksenel Kit EAMM-A-S95-80G

Ürün numarası: 8197478

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	85.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	128 kgmm ²
Aktarılabılır tork	75 Nm
Ürün ağırlığı	2920 g
Aktüatör arayüz kodu	S95
Arayüz kodu motor In	80G
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu