


## Eksenel Kit EAMM-A-D50-80P-G2

Ürün numarası: 8197489

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik              | Değer                  |
|----------------------|------------------------|
| Nominal uzunluk      | 77.5 mm                |
| Montaj konumu        | herhangi bir           |
| Maks. devir          | 6000 1/dak             |
| LABS uygunluğu       | VDMA24364-B2-L         |
| Depolama sıcaklığı   | -25 °C...60 °C         |
| Bağıl nem            | %0 - 95                |
| Koruma türü          | IP40                   |
| Ortam sıcaklığı      | -10 °C...60 °C         |
| Kütle atalet momenti | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Aktarılabılır tork   | 21 Nm                  |
| Ürün ağırlığı        | 810 g                  |
| Aktüatör arayüz kodu | D50                    |
| Arayüz kodu motor ln | 80P<br>80PA<br>80RA    |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu            |