

Piston tahriki
DFPK-75-20-S-T32-V4
Ürün numarası: 8198978

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Aktüatör boyutu	75
Strok	20 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	mekanik göstergeli
Kumanda fonksiyonu	Yay kuvvetiyle açık, NO
Çalışma basıncı	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	2539 g
Pnömatik bağlantı	Dişi dış G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü
Gövde malzeme numarası	1.4408
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik