


**Eksenel Kit**  
**EAMM-A-N48-70GA-G2**  
Ürün numarası: 8199479

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik              | Değer                |
|----------------------|----------------------|
| Nominal uzunluk      | 53.5 mm              |
| Montaj konumu        | herhangi bir         |
| Maks. devir          | 6000 1/dak           |
| LABS uygunluğu       | VDMA24364-B2-L       |
| Depolama sıcaklığı   | -25 °C...60 °C       |
| Bağıl nem            | %0 - 95              |
| Koruma türü          | IP40                 |
| Ortam sıcaklığı      | -10 °C...60 °C       |
| Kütle atalet momenti | 39 kgmm <sup>2</sup> |
| Aktarılabılır tork   | 21 Nm                |
| Ürün ağırlığı        | 770 g                |
| Aktüatör arayüz kodu | N48                  |
| Arayüz kodu motor In | 70GA                 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu          |