


# Eksenel Kit EAMM-A-D60-80G-G2

Ürün numarası: 8199480

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	77.4 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	21 Nm
Ürün ağırlığı	1500 g
Aktüatör arayüz kodu	D60 D60C
Arayüz kodu motor In	80G
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu