


Tahrik mili
DARF-Q13-25
Ürün numarası: 8201000

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	25
Montaj konumu	herhangi bir
piston çapı	Ø25
Tasarım	Tahrik mili
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a)
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 9
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. eğme momenti	10 Nm
Maksimum statik eksenel yük	450 N
Ürün ağırlığı	160 g
Montaj türü	geçiş deliği ve merkezleme parçası ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik mili malzemesi	Temperlenmiş çelik