

## Çabuk Bağlantı Rakoru NPQO-D-G14-Q10-P5

Ürün numarası: 8203299

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                                     | Değer                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal genişlik                            | 7.2 mm                                                                                                    |
| Hortum yerleştirme derinliği                | 20.1 mm                                                                                                   |
| Vida dişli muyluda conta türü               | O-ring                                                                                                    |
| Montaj konumu                               | herhangi bir                                                                                              |
| Tasarım                                     | düz şekil<br>İtme-çekme prensibi                                                                          |
| Hazne boyutu                                | 5                                                                                                         |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı     | -0.09 MPa...2 MPa<br>-0.9 bar...20 bar<br>-13.05 psi...290 psi                                            |
| İşletim ortamı                              | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar<br>Karbon dioksit<br>Hava<br>Oksijen<br>Azot |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                 | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                                       |
| LABS uygunluğu                              | VDMA24364 Zone III                                                                                        |
| Gıdaya uygunluk                             | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                                                                      |
| Akışkan sıcaklığı                           | 0 °C...120 °C                                                                                             |
| Ortam sıcaklığı                             | 0 °C...120 °C                                                                                             |
| Standarta göre biyoyuyluluk                 | ISO 18562                                                                                                 |
| Standartlara göre yüzey temizliği raporu    | ASTM G 93<br>ISO 15001                                                                                    |
| Maksimum hidrokarbon kontaminasyon seviyesi | 550 MGM                                                                                                   |
| Maks. sıkma torku                           | 9 Nm                                                                                                      |
| Nominal sıkma torku                         | 8 Nm                                                                                                      |
| Nominal sıkma torkuna tolerans              | ±% 10                                                                                                     |
| Ürün ağırlığı                               | 21.34 g                                                                                                   |
| Pnömatik bağlantı 1                         | Erkek diş G1/4                                                                                            |
| Pnömatik bağlantı 2                         | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için                                                                         |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit                  | 32 °F...248 °F                                                                                            |
| Gevşetme halkası rengi                      | beyaz                                                                                                     |
| Vida dişli muylu malzemesi                  | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                                                           |

| Özellik                             | Değer                           |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Malzeme hakkında not                | RoHS uyumlu                     |
| Gövde malzemesi                     | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Diş contası malzemesi               | FPM                             |
| Gevşetme halkası malzemesi          | PVDF                            |
| O-ring malzemesi                    | FPM                             |
| Hortum contası malzemesi            | FPM                             |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Destek halkası malzemesi            | PVDF                            |