

Çabuk Bağlantı Rakoru NPQO-D-G38-Q10-P5

Ürün numarası: 8203300

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	8.3 mm
Hortum yerleştirme derinliği	20.1 mm
Vida dişli muyluda conta türü	O-ring
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	5
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.09 MPa...2 MPa -0.9 bar...20 bar -13.05 psi...290 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Karbon dioksit Hava Oksijen Azot
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	0 °C...120 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...120 °C
Standarta göre biyoyuymululuk	ISO 18562
Standartlara göre yüzey temizliği raporu	ASTM G 93 ISO 15001
Maksimum hidrokarbon kontaminasyon seviyesi	550 MGM
Maks. sıkma torku	10 Nm
Nominal sıkma torku	9 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Ürün ağırlığı	24.31 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 °F...248 °F
Gevşetme halkası rengi	beyaz
Vida dişli muylu malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Diş contası malzemesi	FPM
Gevşetme halkası malzemesi	PVDF
O-ring malzemesi	FPM
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Destek halkası malzemesi	PVDF