

Hortum Birleřtirme Elemanı NPQO-D-Q6-Q4-P10

Ürün numarası: 8203314

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal genişlik | 3 mm |
| Hortum yerleřtirme derinliđi | 15.6 mm |
| Hortum yerleřtirme derinliđi hakkında not | Ø4 Derinlik 14,8 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | düz Őekil İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralıđı çalışma basıncı | -0.09 MPa...0.3 MPa -0.9 bar...3 bar -13.05 psi...43.5 psi |
| Sıcaklıđa bađlı çalışma basıncı | -0.09 MPa...1.6 MPa -0.9 bar...16 bar -13.05 psi...232 psi |
| İřletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Karbon dioksit Hava Oksijen Azot |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluđu | VDMA24364 Zone III |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Geliřmiř yapı malzemesi bilgisi |
| Akıřkan sıcaklıđı | 0 °C...120 °C |
| Ortam sıcaklıđı | 0 °C...60 °C |
| Standarda göre biyoyuumluluk | ISO 18562 |
| Standartlara göre yüzey temizliđi raporu | ASTM G 93 ISO 15001 |
| Maksimum hidrokarbon kontaminasyon seviyesi | 550 MGM |
| Ürün ađırlıđı | 6.37 g |
| Pnömatik bađlantı 1 | dıř Őapı Ø 6 mm olan hortum için |
| Pnömatik bađlantı 2 | dıř Őapı Ø 4 mm olan hortum için |
| Ortam sıcaklıđı Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Gevřetme halkası reengi | beyaz |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |

| Özellik | Değer |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Gövde malzemesi | PVDF |
| Gevşetme halkası malzemesi | PVDF |
| O-ring malzemesi | FPM |
| Hortum contası malzemesi | FPM |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımli paslanmaz çelik |
| Destek halkası malzemesi | PVDF |