


L-Dirsek Baęlantı NPQO-L-Q10-E-P5

Ürün numarası: 8203324

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Nominal genişlik	9 mm
Hortum yerleřtirme derinlięi	20.1 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	L řekli İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	5
Varyantlar	montaj delikleri ile
Komple sıcaklık aralıęı çalışma basıncı	-0.09 MPa...0.3 MPa -0.9 bar...3 bar -13.05 psi...43.5 psi
Sıcaklıęa baęlı çalışma basıncı	-0.09 MPa...1.2 MPa -0.9 bar...12 bar -13.05 psi...174 psi
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Karbon dioksit Hava Oksijen Azot
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Geliřmiř yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklıęı	0 °C...120 °C
Ortam sıcaklıęı	0 °C...60 °C
Standarda göre biyouyumluluk	ISO 18562
Standartlara göre yüzey temizlięi raporu	ASTM G 93 ISO 15001
Maksimum hidrokarbon kontaminasyon seviyesi	550 MGM
Ürün aęırlıęı	17.6 g
Pnömatik baęlantı 1	dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Pnömatik baęlantı 2	dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Ortam sıcaklıęı Fahrenheit	32 °F...140 °F
Gevřetme halkası rengi	beyaz
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Gövde malzemesi	PVDF
Gevşetme halkası malzemesi	PVDF
O-ring malzemesi	FPM
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Destek halkası malzemesi	PVDF