

Kaplin
EAMC-56-58-20-25-U
Ürün numarası: 8203734

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	20 mm
Tutucu çapı 2	25 mm
Boyut	56
Nominal uzunluk	58 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	128 kgmm ²
Aktarılabılır tork	75 Nm
Ürün ağırlığı	275 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu