

# Plastik hortum PUN-H-3/8-TGN-150-CB

Ürün numarası: 8203978

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                        | Değer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dış çap inç                                    | 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı                 | 0.171 Ayak                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Min. bükme yarıçapı                            | 0.082 Ayak                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uygulama notu                                  | TPE-U eter bazlı                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hortum özellikleri                             | Enerji zincirleri için uygun                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı                | -14.4 psi...145 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Çalışma basıncına ilişkin not                  | Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa                                                                                                                                                                                                                                        |
| İşletim ortamı                                 | ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yangın testi malzeme                           | UL94 HB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LABS uygunluğu                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir. |
| Temiz oda sınıfı                               | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gıdaya uygunluk                                | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ortam sıcaklığı                                | -31 °F...145 °F                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı                    | 5.16 oz/ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pnömatik bağlantı                              | dış çapı Ø 3/8" olan soket bağlantısı için                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Renk                                           | yarı saydam yeşil                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Shore sertliği                                 | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Malzeme hakkında not                           | RoHS uyumlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hortum malzemesi                               | TPE-U(PU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |