

Yataklama Ünitesi FEN-12/16-80-GF

Ürün numarası: 8204042

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12/16
Strok	80 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Kayar yatak
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Yer değiştirme kuvveti	15 N
Hareketli kütle	257 g
Ürün ağırlığı	586 g
Montaj türü	dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize