

Yataklama Ünitesi FENG-32-100-GF

Ürün numarası: 8204061

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Strok	100 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Kayar yatak
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Yer değiştirme kuvveti	30 N
Hareketli kütle	648 g
Ürün ağırlığı	1740 g
Montaj türü	dış dış ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize