


Besleme Plakası VMPA-FB-SP-M12-V

Ürün numarası: 8204604

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. akım beslemesi	4 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	% +/- 25
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	200 g
Elektrik bağlantısı	5 kutuplu M12x1 dairesel konektör
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	PA takviyeli
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm