


Vakum pedi OGVN-52-A-U-G38

Ürün numarası: 8204834

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatörü	11.2 mm
Nominal genişlik	8 mm
Vantuz çapı	52 mm
Vantuz hacmi	13.3 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a)
Ortam sıcaklığı	10 °C...45 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	85 N
Ürün ağırlığı	27.7 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	G3/8
Renk	mavi/açık mavi
Shore sertliği	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	PUR