



Vakum pedi OGVN-75-A-U

Ürün numarası: 8204838

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	16 mm
Vantuz çapı	75 mm
Vantuz hacmi	42.8 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:::] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Ortam sıcaklığı	10 °C...45 °C
Ürün ağırlığı	40 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Renk	mavi/açık mavi
Shore sertliği	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	PUR