

Uzunluk Dengeleme Baęlantısı VAL-M5-5-F1A

Ürün numarası: 8214722

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Yükseklik kompanzatörü vantuz tutucu	5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Üst vakum baęlantısı
Çalışma basıncı	-0.95 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Düşük Cu/Zn/Ni deęerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a)
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	25 g
Montaj türü	M16x1 erkek diş ile
Vantuz sabitlemesi	Dişi diş M5
Vakum portu	Dişi dişli M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum
Tutma braketi malzemesi	Alüminyum POM yüksek alaşımlı paslanmaz çelik