

Uzunluk Dengeleme Baęlantısı VAL-1/8-10-F1A

Ürün numarası: 8214723

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Yükseklik kompanzatörü vantuz tutucu	10 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Üst vakum baęlantısı
Çalışma basıncı	-0.95 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a)
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	62 g
Montaj türü	M22x1,5 erkek diş ile
Vantuz sabitlemesi	Dişi diş G1/8
Vakum portu	Dişi diş G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum
Tutma braket malzemesi	Alüminyum POM yüksek alaşımlı paslanmaz çelik