

**Paralel kit**  
**EAMM-U-65-T42-40G-114**  
Ürün numarası: 8222171

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                    | Değer                  |
|----------------------------|------------------------|
| Boyut                      | 65                     |
| Merkezden merkeze mesafe   | 114 mm                 |
| Montaj konumu              | herhangi bir           |
| Redüktör oranı             | 1:1                    |
| Maks. devir                | 3000 1/dak             |
| LABS uygunluğu             | VDMA24364 Zone III     |
| Depolama sıcaklığı         | -20 °C...60 °C         |
| Bağıl nem                  | %0 - 95                |
| Koruma türü                | IP40                   |
| Ortam sıcaklığı            | 0 °C...50 °C           |
| Kütle atalet momenti       | 41.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Boşta çalışma tahrik torku | 0.22 Nm                |
| Aktarılabılır tork         | 3 Nm                   |
| Ürün ağırlığı              | 760 g                  |
| Aktüatör arayüz kodu       | T42                    |
| Arayüz kodu motor ln       | 40G                    |
| Malzeme hakkında not       | RoHS uyumlu            |