


Kaplin göbeği
EAMC-H-10-5-GB5-5
Ürün numarası: 8228646

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	5 mm
Boyut	10
Nominal uzunluk	9.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	10000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	0.022 kgmm ²
Aktarılabılır tork	0.6 Nm
Ürün ağırlığı	2 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu