

Kaplin göbeği
EAMC-H-35-13-GB16-19
Ürün numarası: 8228661

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	19 mm
Boyut	30/35
Nominal uzunluk	23.4 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	5.8 kgmm ²
Aktarılabılır tork	15 Nm
Ürün ağırlığı	31 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu